



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Galea                      |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                     |
| Электропроводящий                  | ✓                          |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                      |
| Общая высота                       | 162 mm                     |

КОЛЕСО

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен, электропроводный           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник         |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                         |
| Диаметр                 | 125 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 30 mm                                    |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                           |

КРОНШТЕЙН

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал              | Полиамид          |
| Форма Вилы            | Закртыо           |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm             |
| Радиус поворота       | 102,5 mm          |
| Поворотное соединение | 205 mm            |

ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm              |

# GALEA

5070YGP125P30-10

EAN 4031582353921



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

