

# ALPHA

3470PJR200P63

EAN 4031582303995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	160 kg
적재 용량 정적	400 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	240 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	2.047 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	40 mm
차체 너비	40 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

## 하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm
덤 직경	96 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

제품 정보

# ALPHA

3470PJR200P63

EAN 4031582303995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ALPHA

3470PJR200P63

EAN 4031582303995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

