

AGILA

2477PIP075P30-11

EAN 4031582361995

Objednáací číslo 00060573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	60 kg
Statický Nosnost	120 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	100 mm
Celková hmotnost	0,31 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	24 mm
Radius otočení	80 mm
Otočné rušení	160 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	11 mm
Rada	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

AGILA

2477PIP075P30-11

EAN 4031582361995
Objednací číslo 00060573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

