INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MAXTECH

PAO075x25-Ø8

EAN 4031582454291



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8,1 mm
Longueur de moyeu	26,5 mm
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	120 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH