

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Rendelési szám 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Glide
Ház típusa	Testreszabott megoldás
Elektromosan vezető	✓
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	33 mm
Teljes szélesség	50 mm
Összsúly	0,065 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Polipropilén
Villa alakja	Egyenes
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Kupola átmérője	38 mm
Gallér átmérője	50 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm
Szár hossza	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613
Rendelési szám 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

