

# GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Rendelési szám 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Glide
Ház típusa	Testreszabott megoldás
Elektromosan vezető	✓
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	33 mm
Teljes szélesség	50 mm
Összsúly	0,065 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Szállvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

## VÁZ

Anyag	Polipropilén
Villa alakja	Egyenes
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Kupola átmérője	38 mm
Gallér átmérője	50 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm
Szár hossza	20 mm

# GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613  
Rendelési szám 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

