

## ALPHA

3470DYR100P62

EAN 4031582399196  
Rendelési szám 00028770

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő          |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Téherbírás 4 km/h-nál             | 70 kg                      |
| Elektromosan vezető               | ✓                          |
| Statikus téherbírás               | 140 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                      |
| Összsúly                          | 128 mm                     |
| Teljes szélesség                  | 75 mm                      |
| Összsúly                          | 0,875 kg                   |

## KERÉK

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez                               |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
| Csapág                       | Tűgörgős csapág                         |
| Tengely                      | Csavar anyával                          |
| Kerék színe                  | Kék passzívált                          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül              |
| Átmérő                       | 100 mm                                  |
| Futófelület szélessége       | 30 mm                                   |
| Test szélessége              | 30 mm                                   |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                              |

## VÁZ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Anyag           | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja    | Széles           |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó   |
| Szín            | Kék passzívált   |
| Ellensúlyoz     | 40 mm            |
| Körbeforgás     | 90 mm            |
| Körbeforgás     | 180 mm           |
| Kupola átmérője | 75 mm            |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 105 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 80 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 77 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 60 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 9 mm                     |

# ALPHA

3470DYR100P62

EAN 4031582399196  
Rendelési szám 00028770



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

