

KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa load
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	1680 kg
Nosivost na 6 km/h	1400 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	2800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	255 mm
Ukupna širina	140 mm
Ukupna težina	13.38 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusk	siroko, Ojacano
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
Boja	Zink-gvožđe (transparentno)
ofset	65 mm
okretni radijus	170 mm
Otpor okretanju	340 mm
Lubrication nipple	1
Prečnik kupole	140 mm

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stićnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	80 mm
Širina tela	80 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	175 mm
Širina ploče	140 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	140 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489

Broj porudžbine 00863070
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

