

NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463

Numéro de commande 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision (RS/2RS)
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Diamètre	60 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	12 mm
Largeur du corps de roue	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge à 6 km/h	80 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,14 kg

NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463

Numéro de commande 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

