ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH

MOP 250x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	50 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6310

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●○○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	6600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	5500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	11000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	6.2 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 250x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084

Номер на поръчката 00830850

Чертежи на продукта




DURATECH

MOP 250x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084

Номер на поръчката 60830850



© Copyright 2026 TENTE International GmbH