제품 정보

# ICS

## 5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

### 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●●○ |
| 내마모성 | ●●●●○ |
| 부식방지 | ●●●●● |

### 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | ICS |
| 하우징 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 예 |
| 정지 중 하중용량 | 200 kg |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 총높이 | 162 mm |
| 전체 체중 | 0.77 kg |

### 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 폴리아미드 |
| Fork 외형 | 슬림 |
| 스위블 베어링 | 스템 , 회전 |
| 오프셋 | 38 mm |
| 회전 간섭 | 259 mm |

### 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 , 밀봉된 |
| 스레드 가드 | 통합 스레드가드 |
| 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D |

### 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | 고체 스템 , 원형 |
| 볼트 직경 | 18 mm |
| 볼트 길이 | 62 mm |

IF 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS

## 5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### 제품 도면



IF 디자인
어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH