**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●●○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Novatech |
| Тип | Колесо |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 800 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 1600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Неопределенный |
| Материал протектора | Полипропилен, мягкий |
| Диаметр | 82 mm |
| Ширина Протектор | 100 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Диаметр Шариковый подшипник | 47 mm |
| Ширина Шариковый подшипник | 12 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557

**Чертежи изделия**







