



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	115 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	115 mm
Largeur du corps de roue	115 mm
Type de roulement	6006

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	850 kg
Capacité de charge à 6 km/h	680 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1700 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.52 kg

