

# DURATECH

TOP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675

Bestelnummer 00801132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6004

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	720 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	600 kg
Statisch Draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,527 kg

# DURATECH

TOP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675  
Bestelnummer 00801132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

