**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# AVIANA

## 5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●●● |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Aviana |
| Тип | Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 102 mm |
| Общая ширина | 69 mm |
| Общий вес | 0,37 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Офсет (Смещение) | 28 mm |
| Радиус поворота | 68,5 mm |
| Поворотное соединение | 137 mm |
| Диаметр купола | 54 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник Нержавеющая сталь |
| Цвет Колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 25 mm |
| Ширина тела | 25 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина с тормозными элементами |
| Длина пластины | 70 mm |
| Ширина пластины | 55 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 51 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 41 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 51 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 57 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 5,5 mm |

Награда Red Dot Дизайн Award

Немецкая награда за Дизайн


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AVIANA


## 5976UAE075P54 light 7001 bk+washer


EAN 4031582396638

**Чертежи изделия**






Награда Red Dot Дизайн Award

Немецкая награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH