제품 정보

STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●●○

핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	160 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	76 mm
전체 너비	64 mm
전체 체중	0.21 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템 , 회전
색상	흰색 알루미늄(RAL9006)
회전 반경	80 mm
회전 간섭	160 mm
돔 직경	22 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	10 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

제품 정보


STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH