

KAPPA

9681SFP160P63 CL67

EAN 4031582367027
Bestelnummer 00838219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam | Kappa |
| Type | Wielen met Richtingslot |
| Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 540 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 450 kg |
| Statisch draagvermogen | 900 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 205 mm |
| Totale breedte | 110 mm |
| Totaal gewicht | 4,339 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---|
| Materiaal wielkern | Plaatstaal, zwaar |
| | zacht |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Grijs / niet-markering |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 67 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm | Breed, Versterkt |
| Zwenklager | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 58 mm |
| Zwenk radius | 140 mm |
| Draaicirkel | 280 mm |
| | ✓ |
| Diameter koepel | 111 mm |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 135 mm |
| Breedte plaat | 110 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |

KAPPA

9681SFP160P63 CL67

EAN 4031582367027
Bestelnummer 00838219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

