



CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	109 mm
Diamètre d'encombrement	218 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	20 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Capacité de charge à 3 km/h	130 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	260 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	145 mm
Largeur totale	82 mm
Poids	0.96 kg

Product Drawings

