

LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Levina
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	161 mm
总宽度	59 mm
总重量	0.58 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	银灰色（RAL7001）
偏移量	38 mm
旋转半径	100.5 mm
转向干涉	201 mm
圆顶直径	59 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm



通用设计
奖



德国设计
师俱乐部
(DDC)

