

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613
Bestelnummer 00075112

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Glide
Type	Aangepaste oplossing
Elektrisch geleidend	✓
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	33 mm
Totale breedte	50 mm
Totaal gewicht	0,065 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Recht
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Diameter koepel	38 mm
Diameter kraag	50 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met griping, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613
Bestelnummer 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

