

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	1000 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	120 mm
Largura geral	100 mm
Peso geral	1,8 kg

SUPORTE

Cor	Branco
Offset	52 mm
Raio giratório	89 mm
Interferência giratória	178 mm
Diâmetro do dome	100 mm

RODA

Rolamento	Rolamento, humedecido
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	30,5 mm
Largura do corpo	30,5 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	95 mm
Largura da placa	95 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	70 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	70 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Número de encomenda 00062072

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

