

# PURETECH

PVR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ○ ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 75 kg

Tracidad de carga estàtica 150 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,233 kg

## RODA

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                  |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa negres, negres |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos        |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància             |
| Diametralització                    | 100 mm                       |
| Banda de rodadura ample             | 35 mm                        |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 12 mm                        |
| Longitud del cub                    | 44,4 mm                      |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 85 Shore A                   |

# PURETECH

PVR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

