



图片可能与原产品不同

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	锌压铸
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	35.5 mm
胎面硬度 (A)	75 岸 A

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	150 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	0.93 kg

