产品信息

AGILA

2477DIK075R47-36-40

EAN 4031582325942



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	55 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	110 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	103 mm
总重量	0.43 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	24 mm
旋转半径	80 mm
转向干涉	160 mm

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

固定件

固定件类型	合成膨胀机，方形
膨胀固定件（最小）	36 mm
膨胀固定件（最大）	40 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477DIK075R47-36-40

EAN 4031582325942

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸



