

GALEA STAINLESS

5087YGC125R05-22X40

EAN 4031582355840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea stainless
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	✓
Нержавеющая сталь	✓
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	162 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	30 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Закртыо
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	40 mm
Поворотное соединение	205 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	22 mm
Длина Болт	40 mm

GALEA STAINLESS

5087YGC125R05-22X40

EAN 4031582355840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

