

FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Forma
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virzienu bloķēšanu
Kravnēsība pie 3 km/h	135 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-18 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	120 °C
Kopējais augstums	205 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	18 mm
Protektora cietība (A)	60 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Precīzijas lodīšu gūtnis
Ofsets	57 mm
Pagrieziena rādiuss	137 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	40 mm

FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

