INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ALPHA

3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●○○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●○○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	160 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	320 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	155 mm
Greutate totală	1,26 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	40 mm
Raza de pivotare	121 mm
Interferență pivotantă	242 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	37 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	85 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului



