PRODUCTINFORMATIE

# LINEA LOAD

## 5945UAP050L51-8 load 9002

EAN 4031582421576



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●● |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Slijtage | ●●●●● |
| Corrosiebestendigheid | ●●●●○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Linea load |
| Type | Wielen met Wielslot |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 50 mm |
| Totale breedte | 47,5 mm |
| Totaal gewicht | 0,09 kg |

### BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager | Precisie kogellagers |
| Zwenk radius | 51 mm |
| Draaicirkel | 102 mm |
| Diameter koepel | 23 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 13 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |

### FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Blind gat voor B10-fitting |
| Boutgat diameter | 8 mm |

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LOAD


5945UAP050L51-8 load 9002

EAN 4031582421576

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen



Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH