ELASTECH

UEP160x40-Ø20 TFR

EAN 4031582394481

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l’alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.81 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UEP160x40-Ø20 TFR

EAN 4031582394481

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH