

LINEA LIGHT

5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ● ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|-------------------|
| 제품명 | Linea light |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 40 kg |
| 적재 용량 정적 | 80 kg |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 총높이 | 68 mm |
| 전체 너비 | 46 mm |
| 전체 체중 | 0.076 kg |

휠

| | |
|--------|----------------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 65 mm |
| 트레드 폭 | 13.9 mm |

하우징

| | |
|---------|----------|
| 재료 | 폴리아미드 |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전 |
| 회전 반경 | 56 mm |
| 회전 간섭 | 112 mm |
| 돔 직경 | 23 mm |

피팅

| | |
|---------|----------------|
| 피팅 유형 | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 10 mm |



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드

LINEA LIGHT



5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면



도이처
디자이너 클럽



Interzum
어워드



IF 디자인
어워드