

LINEA LIGHT

5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea light
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	68 mm
Larghezza complessiva	46 mm
Peso complessivo	0,076 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	13,9 mm

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	56 mm
Ingombro di piroettamento	112 mm
Diametro cuffia superiore	23 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

Club del
progettista
tedescoPremio
InterzumPremio di
Design IF

LINEA LIGHT

5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

