

# PURETECH

PVR 250x60-Ø25

EAN 4031582321340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	250 mm
胎面宽度	60 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	74 mm
轮体宽度	60 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	295 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	590 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	2.87 kg

# PURETECH

PVR 250x60-Ø25

EAN 4031582321340

订单号 00050608  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

