

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numéro de commande 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision, amorti
Couleur de la roue	Blanc naturel
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	36 mm
Diamètre de l'alésage	8,4 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps de roue	36 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech silent
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,304 kg

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numéro de commande 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

