

PLATE

P41-38x38 / 10 drilled plate

EAN 4031582411928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

부식방지



핵심 속성

| | |
|----------------|---------|
| 제품명 | 장착 플레이트 |
| 하우징 유형 | 액세서리 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 60 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 120 kg |
| 총높이 | 10 mm |
| 전체 체중 | 0.05 kg |

피팅

| | |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형 | 정사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 38 mm |
| 플레이트 너비 | 38 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 27 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 27 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 5 mm |