제품 정보

# AGILA

## 2477PNP125P30

EAN 4031582421972



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

### 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●○○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

### 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Agila |
| 하우징 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 75 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 150 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 160 mm |
| 전체 체중 | 0.87 kg |

### 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 강판, 중 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |
| 오프셋 | 41 mm |
| 회전 반경 | 131 mm |
| 회전 간섭 | 262 mm |

### 휠

| | |
|---|---|
| Tread hardness | 부드러운 |
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, Foamed |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 트레드의 경도(A) | 70 Shore A |

### 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | 볼트홀 |
| 볼트 홀 직경 | 11 mm |
| 힌트 | 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477PNP125P30


EAN 4031582421972

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH