

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Objednávací číslo 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	35 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6307

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3360 kg
Nosnost 6 km/h	2800 kg
Statický Nosnost	5600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	2,578 kg

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053
Objednací číslo 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

