

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	59 mm
Àmplia general	55 mm
Pes total	0,13 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Zinc-die-casting / alumini
Forquilla Forma	Casa Suport Roda bessona, tancada
Scamieto giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	51 mm
Sterferencia de giro	102 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Número de comanda 00073573
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

