

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu | Mono |
| Typ | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Norma | EN12528 - Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h | 70 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 140 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 104 mm |
| Stavební výška | 0 mm |
| Celková hmotnost | 0,13 kg |

UCHYCENÍ

| | |
|------------------|-----------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uzavřeno |
| Otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Barva vidlice | Bílý hliník (RAL9006) |
| Vyosení | 34 mm |
| Poloměr otáčení | 0 mm |
| Průměr otáčení | 210 mm |

KOLO

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Ložisko |
| Barva Běhounu | Grafitově černá (RAL9011) |
| Barva Kola | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 80 mm |
| Šířka Běhoun | 24 mm |
| Průměr otvoru pro šroub | 0 mm |
| Délka náboje | 0 mm |
| Šířka středu kola | 24 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 90 pobřeží A |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchycení | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm |

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

