

# AGILA

2477UAP100R47-32-35

EAN 4031582327137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Agila                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                         |
| Statická Nosnost            | 200 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                          |
| Celková výška               | 138 mm                         |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrém    |
| Průměr             | 100 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdość Běhoun (D) | 40 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vídlice    | Široký                 |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody      |
| Vyosení         | 43,5 mm                |
| Poloměr otáčení | 131 mm                 |
| Průměr otáčení  | 262 mm                 |

## MONTÁŽ

|                      |  |
|----------------------|--|
| Typ uchycení         | Syntetický expandér, čtvercový                             |
| Expandér (minimální) | 32 mm  |
| Expandér (maximální) | 35 mm  |
| Informace            | Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky. |

# AGILA

2477UAP100R47-32-35

EAN 4031582327137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

