

ELASTECH

IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	350 kg
Nosnost 6 km/h	280 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	1,2 kg

ELASTECH

IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811

Objednáací číslo 00805136
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811

Objednáací číslo 00902426



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.