

PURETECH

PVO250x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	250 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	500 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	2,06 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	58 mm
Dureza do Piso (A)	85 Shore A

PURETECH

PVO250x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

