

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864

Pasūtījuma numurs 00830199



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta stainless
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Krāvnēsība pie 4 km/h	800 kg
Krāvnēsība pie 6 km/h	640 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvnēsība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-30 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	117 mm
Kopējais svars	2,093 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Krāsa	Nerūsējošais tērauds

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	117 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	74 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	74 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864

Pasūtījuma numurs 00830199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

