

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承, 阻尼
轮子颜色	天然白色
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轴孔直径	8.4 mm
中心长度	45 mm
轮体宽度	36 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Duratech silent
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	250 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	500 kg
温度范围 (最低)	-30 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.3 kg

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

订单号 00033627
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

