产品信息

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Duratech silent
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	250 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	500 kg
温度范围（最低）	-30 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.3 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承，阻尼
轮子颜色	天然白色
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轴孔直径	8.4 mm
中心长度	45 mm
轮体宽度	36 mm
胎面硬度 （D）	75 岸 D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

订单号 00033627

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH