

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Verloop           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ○ ○ ○ ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Productnaam                  | Footmaster |
| Type                         | Zwenkwiel  |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 1000 kg    |
| Elektrisch geleidend         | Nee        |
| Roestvrij                    | Nee        |
| Statisch Draagvermogen       | 1000 kg    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 90 °C      |
| Totale hoogte                | 120 mm     |
| Totale breedte               | 100 mm     |
| Totaal gewicht               | 1,8 kg     |

## VORK

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleur           | Wit    |
| Offset          | 52 mm  |
| Zwenk radius    | 89 mm  |
| Uitzwenking     | 178 mm |
| Diameter koepel | 100 mm |

## WIEL

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Lager            | Rollager, gedempt |
| Kleur Wiel       | Zwart             |
| Diameter         | 75 mm             |
| Breedte Loopvlak | 30,5 mm           |
| Breedte wielkern | 30,5 mm           |

## BEVESTIGING

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Lengte plaat                       | 95 mm |
| Breedte plaat                      | 95 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 70 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 70 mm |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Bestelnummer 00062072

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

