

# PURETECH

PVR 100x35-Ø12

EAN 4031582321258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
KorpUSA tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	75 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnēsība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svārs	0,23 kg

## RITENIS

KorpUSA materiāls	Polipropilēns
Protēktora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protēktora plātums	35 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
KorpUSA plātums	35 mm
Protēktora cietība (A)	80 Krasts A

# PURETECH

PVR 100x35-Ø12

EAN 4031582321258

Pasūtījuma numurs 00004952  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

