

# FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Numéro de commande 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ○○○○○

Bruit de mouvement ○○○○○

Attrition ○○○○○

Résistance à la corrosion ○○○○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Footmaster

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 250 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 90 °C

Hauteur 123 mm

Largeur totale 131 mm

Poids global 5,56 kg

## ROUE

Roulement Moyeu non usiné

Diamètre 75 mm

Largeur du Bandage 30 mm

Largeur du corps 30 mm

## CHAPE

Déport 30 mm

Rayon d'encombrement 81 mm

Diamètre d'encombrement 162 mm

Diamètre du dôme 104 mm

## RACCORD

Longueur de plaque 112 mm

Largeur de plaque 112 mm

Longueur du trou de plaque (maximale) 92 mm

Largeur du trou de plaque (maximale) 92 mm

Diamètre du trou de la plaque 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Numéro de commande 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

