

# NOVATECH

ITP100X40-Ø20 HL40

EAN 4031582437607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Aluminium                       |
| Bandage               | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                  |
| Diamètre              | 100 mm                          |
| Largeur du bandage    | 40 mm                           |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm                           |
| Longueur de moyeu     | 40 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                      |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Novatech                         |
| Type de boîtier                 | Roue                             |
| Norme                           | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg                           |
| Capacité de charge statique     | 600 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                            |
| Poids                           | 0,47 kg                          |

# NOVATECH

ITP100X40-Ø20 HL40

EAN 4031582437607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

