

# INTEGRAL

2046UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582300253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Productnaam                  | Integral                                   |
| Type                         | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
| Standaard                    | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed        |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 150 kg                                     |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 150 kg                                     |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                        |
| Roestvrij                    | Nee                                        |
| Compatibel met WeAssist      | 1                                          |
| Statisch draagvermogen       | 450 kg                                     |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                      |
| Totale hoogte                | 183 mm                                     |
| Totale breedte               | 62 mm                                      |
| Totaal gewicht               | 1,08 kg                                    |
| Certificering                | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd       |

## BEHUIZING

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium   |
| Vork Vorm                  | Gesloten             |
| Zwenklager                 | Precisie kogellagers |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002)  |
| Offset                     | 40 mm                |
| Zwenk radius               | 115 mm               |
| Draaicirkel                | 230 mm               |
| Diameter koepel            | 62 mm                |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten        |
| Lagering                      | Precisie kogellagers          |
| Loopvlak                      | Leigrijs (RAL7015)            |
| Wielkleur                     | Leigrijs (RAL7015)            |
| Afdekkapjes                   | Geïntegreerde garenbeschermer |
| Diameter                      | 150 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                         |
| Breedte wielkern              | 32 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D                    |

## FITTING

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type bevestiging              | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant |
| Diameter Bout                 | 32 mm                                                     |
| Lengte Bout                   | 51 mm                                                     |
| Schroefdraad positie          | 7 mm                                                      |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten | 4                                                         |

IF Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2046UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582300253

Bestelnummer 00035221  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

