

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision, Étanche
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	140 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	55 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Type de roulement	6006 2RS
Type d'étanchéité	A
Convient pour	bt_linde

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	630 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	2.47 kg

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

